



EN ESTA NEWSLETTER:

[Introducción masillas Valspar](#)[HS Barniz Incoloro antirayado en envase de 1 litro](#)[Actualizaciones](#)[Códigos de artículo de las máquinas de mezcla](#)[Mensaje de error en la actualización semanal de COINS 6.6.1](#)[Octobase Eco Desengrasante mejorado](#)[Bidones sellados](#)[Vertedor para envases de 5 litros](#)**Colofon**

Octoral
P.O. Box 2139
8203 AC Lelystad
Países Bajos
T: +31 (0)320 292200
F: +31 (0)320 292201
E: info@octoral.com
I: www.octoral.com

Esta newsletter tiene una tirada de 1500 ejemplares y se envía a clientes y colaboradores de Octoral.

La redacción se esfuerza para que sea lo más fiable posible, pero no se hace responsable por posibles errores o inexactitudes en su contenido

¿Desea recibir más de un ejemplar de esta "Newsletter"?

¿O preferiría recibirla en formato digital?

Entonces comuniquennoslo por correo electrónico, por favor.

Introducción masillas Valspar

En breve introduciremos una nueva masilla Valspar, la Valspar Uni Putty light weight 601013. Se trata de una masilla ligera universal que sustituye las siguientes masillas d'Octoral:

Nombre artículo	Código artículo
OP600 Masilla Poliéster Universal	410201
OP400 Masilla Poliéster Fina	410202
OP300 Masilla Poliéster Estándar	410205

Valspar Uni Putty es una nueva masilla ligera que le resultará muy rentable. El producto ha sido desarrollado especialmente para rellenar y nivelar abolladuras e irregularidades sin que la masilla se encoja al secarse. Valspar Uni Putty es fácil de lijar y compatible con infrarrojo, y presenta una adherencia excelente sobre acero, acero galvanizado, aluminio, fibra de vidrio flexible o semi flexible y plásticos (reparaciones puntuales). Si lo desea, ya puede pedir una muestra de Valspar Uni Putty al departamento Sales Office de Valspar bv, a través del teléfono +31 (0)320 292234.

También cambian las referencias y los códigos de las siguientes masillas Octoral:

Nombre antiguo	Nombre nuevo	Código antiguo	Código nuevo
OP2000 Masilla Poliéster Fibra de Vidrio	Valspar Glassfibre Putty	410204	604015
OP500 Masilla Poliéster Aluminio	Valspar Aluminium Putty	410203	607019
OP670 Masilla Poliéster para Pistola	Valspar Spray Filler	410206	608010

Tenga en cuenta de que de estos productos sólo se han cambiado el nombre y la referencia, pero que las recetas se han mantenido inalteradas.

HS Barniz Incoloro antirayado en envase de 1 litro

En el mercado hay cada vez más demanda de envases más pequeños. Por ello, el HS Barniz Incoloro antirayado C250 ya está a su disposición aparte del envase habitual de 5 litros, también en envase de 1 litro. Y los endurecedores correspondientes, HS Endurecedor Rápido y HS Endurecedor Estándar, ya se pueden pedir también no sólo en envase de 2,5 litros o de 1 litro, sino además en envase de 0,5 litro. Para pedir estos artículos, se deben indicar las siguientes referencias:

Nombre artículo	Cód. artículo
HS Barniz Incoloro antirayado	502115001
HS Endurecedor Rápido	202100000
HS Endurecedor Estándar	202101000

Actualizaciones

A partir de principios de marzo se publicarán los siguientes suplementos / actualizaciones:

COINS CD-ROM versión 6.7.0

Connex CD-ROM

Suplemento para Colour Box 9

Las actualizaciones registradas para ustedes se incluirán en marzo en los suministros pendientes. Si no tienen ningún pedido pendiente, se las enviaremos por separado. En caso de que a mitad de mayo todavía no las hayan recibido, les rogamos que se pongan en contacto con nosotros.



Códigos de artículo de las máquinas de mezcla

Le rogamos que, para evitar confusiones, siempre indique el código de artículo correspondiente cuando curse un pedido de una máquina de mezcla. Si quiere pedir, por ejemplo, una máquina de mezcla de la sistema Octocoat HS420 en versión antideflagrante, deberá indicar la referencia FV003EX.

Mensaje de error en la actualización semanal de COINS 6.6.1

Es posible que los lunes se generen mensajes de error en COINS 6.6.1 que impidan hacer uso del programa por lo que queda del día. Este problema está relacionado con el mensaje de actualización semanal de COINS. El mensaje de error aparece principalmente en ordenadores que tienen instalados un sistema operativo anticuado (p. ej. Windows 98) y en los cuales se encuentra una versión del Internet Explorer inferior a la versión 5.5. Para solucionar el problema, deberá instalar el Internet Explorer 5.5 o superior. La instalación de este programa es requerida incluso si su ordenador no está conectado a Internet. Una versión inglesa del Internet Explorer 5.5 se encuentra en el segundo COINS CD-ROM. Le recomendamos instalar una versión del Internet Explorer (5.5 o superior) en el mismo idioma de su sistema operativo. Si no dispusiera de tal versión, también puede utilizar la versión inglesa. Sentimos no poder prestarle servicios relacionados con la instalación del Internet Explorer.

Octobase Eco Desengrasante mejorado

La preparación del vehículo para el pintado a pistola es muy importante, si se quiere obtener un buen resultado. Para facilitar los últimos pasos de esta preparación, la eliminación de los restos de polvo y grasa del objeto a pintar, Octoral ha mejorado el Octobase Eco Desengrasante TD80. Si, hasta ahora, a veces se presentaban problemas con residuos después de la limpieza, con la nueva receta pertenecen al pasado. El poder de limpieza se ha mantenido inalterado: pequeños restos de grasa, posibles marcas de sal u otra suciedad soluble en agua se eliminan sin problemas. Con su nueva composición, el Octobase Eco Desengrasante sigue cumpliendo las normas respecto al contenido en COV.

El desengrasante se puede aplicar tanto a pistola como con un trapo impregnado del producto. Después de secarlo con un trapo limpio, no quedarán rastros. Tampoco se notarán, una vez aplicada la próxima capa de pintura, un posible overspray o partes que no se hayan secado completamente.

Bidones sellados

Desde el 1 de enero de 2009, suministramos sellados todos los bidones de 200 litros. De esta manera tiene más seguridad de que los bidones no se hayan manipulado durante el transporte.

En la foto se ve un bidón de 200 litros sellado.



Vertedor para envases de 5 litros

Desde hace un tiempo ofrecemos un vertedor para nuestros envases de 5 litros. Con este vertedor resulta más fácil sacar el producto del envase y dosificarlo de manera exacta. Para pedir el vertedor, indique la referencia VD100.

En la foto adjunta lo puede ver.

